



Vehiculo	Chasis	Año	HP/kW	Motor
TOYOTA COROLLA (E8) 1.6 (AE82)	Saloon	1983 - 1987	84 / 62	4A-L
TOYOTA COROLLA (E9) 1.3 i (EE90)	Saloon	1989 - 1992	75 / 55	2E, 2E-E
TOYOTA COROLLA (E9) 1.6 (AE92)	Saloon	1987 - 1992	90 / 66	4A-F
TOYOTA COROLLA (E9) 1.6 i (AE92)	Saloon	1987 - 1992	105 / 77	4A-FE
TOYOTA COROLLA Compact (E9) 1.3 (EE90)	Hatchback	1987 - 1992	75 / 55	2E, 2E-E
TOYOTA COROLLA Compact (E9) 1.6 (AE92)	Hatchback	1987 - 1992	90 / 66	4A-F
TOYOTA COROLLA Compact (E9) 1.6 GTi (AE92, AE93)	Hatchback	1987 - 1994	116 / 85	4A-GE
TOYOTA COROLLA Compact (E9) 1.6 i (AE92)	Hatchback	1989 - 1992	105 / 77	4A-FE
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.6	Hatchback	1984 - 1987	75 / 55	4A-C
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.8 D (CE80)	Hatchback	1985 - 1988	58 / 43	1C
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.8 D (CE80)	Hatchback	1985 - 1987	64 / 47	1C-L
TOYOTA COROLLA Liftback (E8) 1.6 (AE82)	Hatchback	1983 - 1987	84 / 62	4A-L
TOYOTA COROLLA Liftback (E8) 1.6 (AE82)	Hatchback	1985 - 1987	73 / 54	4A-LC
TOYOTA COROLLA Liftback (E8) 1.6 (AE82)	Hatchback	1985 - 1988	86 / 63	4A-L
TOYOTA COROLLA Liftback (E8) 1.8 D (CE80)	Hatchback	1983 - 1987	64 / 47	1C-L
TOYOTA COROLLA Liftback (E8) 1.8 D (CE80)	Hatchback	1983 - 1988	58 / 43	1C
TOYOTA COROLLA Liftback (E9) 1.3 i (EE90)	Hatchback	1987 - 1992	75 / 55	2E, 2E-E
TOYOTA COROLLA Liftback (E9) 1.6 (AE92)	Hatchback	1987 - 1992	90 / 66	4A-F
TOYOTA COROLLA Liftback (E9) 1.6 (AE92)	Hatchback	1989 - 1992	105 / 77	4A-FE
TOYOTA COROLLA Liftback (E9) 1.6 GTI (AE92)	Hatchback	1987 - 1993	125 / 92	4A-GE
TOYOTA COROLLA Station Wagon (E9) 1.3 (EE90)	Estate	1989 - 1992	75 / 55	2E
TOYOTA COROLLA Station Wagon (E9) 1.6 (AE92)	Estate	1988 - 1992	90 / 66	4A-F

TOYOTA COROLLA Station Wagon (E9) 1.6 (AE92)	Estate	1987 - 1992	95 / 70	4A-F
TOYOTA COROLLA Station Wagon (E9) 1.6 4WD (AE95)	Estate	1988 - 1995	105 / 77	4A-FE
TOYOTA RAV 4 I (A1) 2.0 4WD (SXA10)	SUV	1994 - 2000	129 / 95	3S-FE
TOYOTA RAV 4 I Cabrio (A1) 2.0 4WD (SXA11)	SUV	1997 - 2000	129 / 94	3S-FE

Información del Artículo

- Tamaño del Hilo : M22X1.5
- Lado de la reuda dentada exterior: 26
- Dientes Internos (Lado de rueda) : 24
- Diametro de sello : 56 mm
- Diametro exterior : 84 mm
- Pre-engrasada