



Vehiculo	Chasis	Año	HP/kW	Motor
TOYOTA STARLET (P7) 1.0 (EP70L)	Hatchback	1984 - 1989	54 / 40	1E-L
TOYOTA STARLET (P7) 1.3 (EP71L)	Hatchback	1984 - 1989	75 / 55	2E-LC
TOYOTA STARLET (P7) 1.5 D (NP70L)	Hatchback	1986 - 1989	54 / 40	1N
TOYOTA STARLET (P8) 1.3 12V Cat (EP81)	Hatchback	1989 - 1996	75 / 55	2E-E
TOYOTA STARLET (P8) 1.5 D (NP80)	Hatchback	1989 - 1996	54 / 40	1N
TOYOTA STARLET (P9) 1.3 (EP91)	Hatchback	1996 - 1999	75 / 55	4E-FE

Información del Artículo

- Tamaño del Hilo : M19X1.5
- Lado de la reuda dentada exterior: 23
- Dientes Internos (Lado de rueda) : 23
- Diametro de sello : 56 mm
- Diametro exterior : 84 mm